

Garant

Bit för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon, krysspårstorlek / totallängd: 3/25mm

**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 675115 3/25 |
| GTIN | 4062406118921 |
| Artikelklass | 61F |

Beskrivning**Utförande:**

För infästning i skruvmejslar eller maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för infästning i bitshållare nr 675000 – 675050.

Med torsionszon, **seghård**. Torsionszonen reducerar momenttopparna vid skruvdragning. Det skonar skruvprofilen och ökar användningstiden (utom storlek TX40).

Användningsdata:

För Phillips-krysspårskruvar DIN 3128 resp. DIN ISO 2351-2.

Norm:

DIN ISO 1173.

Material:

Kromvanadin-speciallegering, **seghård**.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------|----------------------|
| krysspårstorlek | 3 |
| totallängd | 25 mm |
| Bits sexkantskaft | C 6,3 |
| Norm | DIN ISO 1173 |
| Drivprofil | Pozidriv-skruvmejsel |
| Produktslag | Bitsverktyg |

