

**Garant**

**Bit för Phillips, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon, krysspårstorlek / totallängd: 2/25mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	675105 2/25
GTIN	4062406118082
Artikelklass	61F

**Beskrivning****Utförande:**

För infästning i skruvmejslar eller maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för infästning i bitshållare nr 675000 – 675050.

Med torsionszon, **seghård**. Torsionszonen reducerar momenttopparna vid skruvdragning. Det skonar skruvprofilen och ökar användningstiden (utom storlek TX40).

**Användningsdata:**

För Phillips-krysspårskruvar DIN 3128 resp. DIN ISO 2351-2.

**Norm:**

DIN ISO 1173.

**Material:**

Kromvanadin-speciallegering, **seghård**.

**Teknisk beskrivning**

totallängd	25 mm
Bits sexkantskaft	C 6,3
krysspårstorlek	2
Norm	DIN ISO 1173
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
färgkod	ja
Produktslag	Bitsverktyg

