

Garant GRIDLINE

Miljöskåp med fönsterförsedda dörrar, höjd mm/antal samlingskär: 1000/2**Beställningsdata**

Ordernummer	980093 1000/2
GTIN	4062406118884
Artikelklass	91U

Beskrivning**OBS: Färgval möjligt****Utförande:**

Dörrarna har ventilationsöppningar på sidan och kan låsas med skjuthandtag med **stiftcylinderlås**. Förzinkat uppsamlingskär enligt **StawaR** med vätsketäta svetsar. Bärförmåga 100 kg. Höjdinställning möjlig i 25 mm raster. Uppsamlingsvolym 20 liter (20 mm under kärlets kant).

Användningsdata:

Säker och föreskriftsmässig förvaring av växtskyddsmedel samt giftiga och vattenskadliga kemikalier i arbetslokaler.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste laufende Nummer 15.22 DIBT nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Lackering:

Standardutförande med stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016 **pulverbelagda**.

OBS!:

Skåpet är inte lämpligt för förvaring av brandfarliga vätskor! Förvaring enligt WHG § 19.

Försäkran om överensstämmelse med StawaR-riktlinjerna (för ståltråg).

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 1000 mm

Bredd: 1000 mm
Djup: 500 mm
effektiv höjd: 860 mm
Antal uppsamlingskärl: 2
vikt: 72 kg

Teknisk beskrivning

höjd	1000 mm
Djup	500 mm
Bredd	1000 mm
vikt	72 kg
Antal uppsamlingskärl	2
effektiv höjd	860 mm
Skåpfronter	Fönsterförsedda dörrar med luftslitsar
Materialtjocklek	0,9 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	225 grad
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Miljöskåp

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Samlingskärl skåp-/sektionsbredd 1000 mm	980096 1000