



## Roterande minifil Z7 – medel, dubbeltandning X-cut, VHM, Typ: A0613



### Beställningsdata

Ordernummer	546910 A0613
GTIN	4045197723789
Artikelklass	52D

### Beskrivning

#### Utförande:

**HOLEX** roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.

Roterande HM-minifil med skaft-Ø 3 mm.

#### Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

### Teknisk beskrivning

Tandningsfinhetsgrad	medel
Form	A0613
Huvud-Ø	6,3 mm
totallängd	45 mm
förkortning tandning	Z7
Formbeskrivning	Cylinder
Tandningstyp	m. sicksacktandning
Skaft-Ø	3 mm
huvudlängd	12,7 mm
Serie	Filtandning Z7
Skärmaterial	VHM

Produktslag

Roterande fil

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
Uni	lämplig		