

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 40/19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250016 40/19
GTIN	4062406119119
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

totallängd L	250 mm
ISO-kod hållare	DCLNR/L 4040S19
Funktionsbredd L ₄	50 mm
Passande vändskär	CN.. 1906..
Klamp, skruv, fjäder	259035 1
Underläggsplatta	259031 18
Huvudängd L ₁	45 mm
Skruv för underläggsplatta	259025 13
Vändskärsstorlek	19 mm
Skaftmått	40 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel k	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 2 mm	674242 2
Skruv för underläggsplatta 10 delar Typ 2	259026 2
Underläggsplatta Typ 18	259031 18
Underläggsplatta Typ 36	259031 36
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500