

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 40/19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250018 40/19
GTIN	4062406119218
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	PCLNR/L 4040S19
Passande vändskär	CN.. 1906..
Funktionsbredd L ₄	50 mm
Hävarm	259015 1
Vändskärsstorlek	19 mm
Fjäderstift-sats	259047 1
Skaftmått	40 mm
Fjäder-sats	259044 1
Huvudängd L ₁	45 mm
totallängd L	250 mm
Underläggsplatta	259031 17
Hävarmsskruv	259018 1
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvävning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Fjäder-sats10 delar Typ 7	259044 7
Underläggsplatta Typ 16	259031 16
Hävarmskruv Typ 1	259018 1
Hävarmskruv Typ 13	259018 13
Underläggsplatta Typ 36	259031 36
Hävarm Typ 13	259015 13
Hävarm Typ 1	259015 1
Fjäderstiftsats10 delar Typ 1	259047 1
Fjäder-sats10 delar Typ 1	259044 1