

Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 40/19mm**Beställningsdata**

Ordernummer	250019 40/19
GTIN	4062406119225
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	19 mm
Fjäder-sats	259044 1
Funktionsbredd L ₄	50 mm
Passande vändskär	CN.. 1906..
Underläggsplatta	259031 17
Fjäderstift-sats	259047 1
ISO-kod hållare	PCLNR/L 4040S19
Hävarmsskruv	259018 1
Hävarm	259015 1
totallängd L	250 mm
Huvudängd L ₁	45 mm
Skaftmått	40 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Underläggsplatta Typ 16	259031 16
Hävarm Typ 13	259015 13
Hävarm Typ 1	259015 1
Fjäderstiftsats10 delar Typ 1	259047 1
Hävarmsskruv Typ 13	259018 13
Fjäder-sats10 delar Typ 7	259044 7
Underläggsplatta Typ 36	259031 36
Fjäder-sats10 delar Typ 1	259044 1
Hävarmsskruv Typ 1	259018 1