

**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 40/19mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 250020 40/19  |
| GTIN         | 4062406119232 |
| Artikelklass | 21T           |

**Teknisk beskrivning**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Passande vändskär             | CN.. 1906..     |
| Fjäder-sats                   | 259044 1        |
| Hävarm                        | 259015 1        |
| Hävarmsskruv                  | 259018 1        |
| Fjäderstift-sats              | 259047 1        |
| totallängd L                  | 250 mm          |
| Huvudängd L <sub>1</sub>      | 48 mm           |
| Skaftmått                     | 40 mm           |
| ISO-kod hållare               | PCBNR/L 4040S19 |
| Underläggsplatta              | 259031 17       |
| Funktionsbredd L <sub>4</sub> | 35 mm           |
| Vändskärsstorlek              | 19 mm           |
| Norm                          | Verkstadsnorm   |
| Användning                    | Höger           |
| Invändig                      | nej             |
| Inställningsvinkel κ          | 75 grad         |

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Användning  | Längdsvärning utvändig |
| Användning  | Plansvärning           |
| Användning  | Plansvärning           |
| Produktslag | Skärhållare            |

## Tillbehör

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Fjäderstiftsats10 delar Typ 1 | 259047 1  |
| Hävarmsskriv Typ 13           | 259018 13 |
| Hävarmsskriv Typ 1            | 259018 1  |
| Hävarm Typ 13                 | 259015 13 |
| Hävarm Typ 1                  | 259015 1  |
| Underläggsplatta Typ 16       | 259031 16 |
| Fjäder-sats10 delar Typ 1     | 259044 1  |
| Fjäder-sats10 delar Typ 7     | 259044 7  |
| Underläggsplatta Typ 36       | 259031 36 |