

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 40/19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250021 40/19
GTIN	4062406119249
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Funktionsbredd L ₄	35 mm
Skaftmått	40 mm
Hävarm	259015 1
Hävarmsskruv	259018 1
Fjäder-sats	259044 1
Huvudängd L ₁	48 mm
Passande vändskär	CN.. 1906..
ISO-kod hållare	PCBNR/L 4040S19
totallängd L	250 mm
Fjäderstift-sats	259047 1
Underläggsplatta	259031 17
Vändskärsstorlek	19 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	75 grad

Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Användning	Plansvärning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Underläggsplatta Typ 16	259031 16
Fjäderstiftsats10 delar Typ 1	259047 1
Underläggsplatta Typ 36	259031 36
Hävarmsskriv Typ 13	259018 13
Hävarm Typ 1	259015 1
Fjäder-sats10 delar Typ 1	259044 1
Fjäder-sats10 delar Typ 7	259044 7
Hävarmsskriv Typ 1	259018 1
Hävarm Typ 13	259015 13