

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel med Eterlux-skiva ljus, Längd: 1500mm**Beställningsdata**

Ordernummer	920014 1500
GTIN	4062406119492
Artikelklass	91P

Beskrivning**Utförande:**

Workstation eLevel – elektrisk, steglös höjdställning. Höjdställning via elektronisk manöverpanel. Manöverpanel med display och minnesfunktion. Vid justering påverkas **hela arbetsplatsens höjd**.

Lackering:

Fotdel antracit RAL 7016, **ej konfigurerbar**.

Lyftpelare eloxerad aluminium, **ej konfigurerbar**.

Sid- och bakvägg ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd, konfigurerbar**.

OBS!:

- **Om du använder hurtsar som skruvas fast under arbetsskivan måste du tänka på att hurtsarna inte får vara högre än 500 mm.**
- **Varning: Vid uppställning i rad bör glidplåt nr 920350 användas (klämrisk).**

Storlekar med .../2 är monterade med en alternativ lyftenhet. Tekniska data liknar de hos tidigare lyftenheter, små avvikelser. Kontrollpanelen är visuellt annorlunda för dessa storlekar, men funktionellt densamma.

Teknisk beskrivning

Modell	eLevel
Färg ovansida arbetsskiva	ljusgrå
vikt	80 kg
Höjdställningsområde (arbetsskivans överkant) från – till	700 - 1000 mm

Beläggning arbetsskiva	Eterlux (melamin / fenolharts)
Material arbetsskiva	Eterlux
arbetsskiva längd	1500 mm
arbetsskiva (tjocklek)	40 mm
Djup	800 mm
Arbetsskiva (djup)	700 mm
Serie	Workstation
Ovansida arbetsskiva	Beläggningen är mycket reptålig och värmebeständig
Beläggningstjocklek	2,7 mm
Steglös höjdställning	ja
Bredd	1500 mm
Manöverpanel med display och minnesfunktion	ja
Princip för höjjustering	komplett påbyggnad
märkspänning	250 V
Kontakttyp ingång	F
Höjjustering arbetsplats	700-1000 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
Utförande höjdställning	elektrisk
plattans tjocklek	40 mm
Höjdutjämning	25 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Arbetsbord

Tillbehör

927600 400/4

Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 400/4	
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/3	927600 300/3
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 500/5	927600 500/5
Multifix Passar för typ 300	928201 300
Bärande stolpar höjd 200 mm	928010 200
Tangentbordslåda Typ 1	927341 1
Datorkåpa 16G höjd 500 mm	927335 500
Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor 500/5	927315 500/5
Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor 400/4	927315 400/4
Bärande stolpar höjd 1362 mm	928010 1362
Glidplåt för Workstation Lämplig för arbetsstationsdjup 800 mm	920350 800
Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor 500/4	927315 500/4
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 200/1	927600 200/1
Bärande stolpar höjd 962 mm	928010 962
PC-hållare Typ M	928753 M
Lådhurts 24G åkbar Höjd hurts / Antal utdragslådor 500/5 mm	927620 500/5
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 400/3	927300 400/3
Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor 500/3	927315 500/3
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/2	927600 300/2
Bärande stolpar höjd 481 mm	928010 481
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/3	927300 300/3

Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor
300/2

927300 300/2

Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor
400/4

927300 400/4