

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel med mörkgrå Eluplan-skiva, Längd: 2000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	920012 2000
GTIN	4062406119478
Artikelklass	91P

Beskrivning**Utförande:**

Workstation eLevel – elektrisk, steglös höjdställning. Höjdställning via elektronisk manöverpanel. Manöverpanel med display och minnesfunktion. Vid justering påverkas **hela arbetsplatsens höjd**.

Lackering:

Fotdel antracit RAL 7016, **ej konfigurerbar**.

Lyftpelare eloxerad aluminium, **ej konfigurerbar**.

Sid- och bakvägg ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd, konfigurerbar**.

OBS!:

- **Om du använder hurtsar som skruvas fast under arbetsskivan måste du tänka på att hurtsarna inte får vara högre än 500 mm.**
- **Varning: Vid uppställning i rad bör glidplåt nr 920350 användas (klämrisk).**

Storlekar med .../2 är monterade med en alternativ lyftenhet. Tekniska data liknar de hos tidigare lyftenheter, små avvikelser. Kontrollpanelen är visuellt annorlunda för dessa storlekar, men funktionellt densamma.

Teknisk beskrivning

Ovansida arbetsskiva	Beläggning antistatisk, mycket reptålig, medelhård, inte ljusäkta
Beläggning arbetsskiva	Eluplan (plast), (linoleumgolv)
Beläggningstjocklek	2 mm

Princip för höjdjustering	komplett påbyggnad
vikt	93 kg
Steglös höjdinställning	ja
Höjdinställningsområde (arbetskvivans överkant) från – till	700 - 1000 mm
Djup	800 mm
Serie	Workstation
Modell	eLevel
Manöverpanel med display och minnesfunktion	ja
arbetsskiva längd	2000 mm
Material arbetsskiva	Eluplan
Arbetskiva (djup)	700 mm
Bredd	2000 mm
Färg ovansida arbetsskiva	mörkgrå
arbetskiva (tjocklek)	40 mm
Kontakttyp ingång	F
märkspänning	250 V
Höjdjustering arbetsplats	700-1000 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
Utförande höjdinställning	elektrisk
plattans tjocklek	40 mm
Höjdutjämning	25 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Arbetsbord

Tillbehör

Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 500/5	927600 500/5
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/2	927300 300/2
Bärande stolpar höjd 200 mm	928010 200
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 400/4	927600 400/4
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/3	927300 300/3
Datorkåpa 16G höjd 500 mm	927335 500
Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor 500/3	927315 500/3
Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor 400/4	927315 400/4
Bärande stolpar höjd 1362 mm	928010 1362
Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor 500/5	927315 500/5
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 400/3	927300 400/3
PC-hållare Typ M	928753 M
Lådhurts 24G åkbar Höjd hurts / Antal utdragslådor 500/5 mm	927620 500/5
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 400/4	927300 400/4
Glidplåt för Workstation Lämplig för arbetsstationsdjup 800 mm	920350 800
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/2	927600 300/2
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 200/1	927600 200/1
Multifix Passar för typ 300	928201 300
Tangentbordslåda Typ 1	927341 1
Bärande stolpar höjd 962 mm	928010 962
	927315 500/4

Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor
500/4

Bärande stolpar höjd 481 mm

928010 481

Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor
300/3

927600 300/3