

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel med Eterlux-skiva ljus, Längd: 2000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	920014 2000
GTIN	4062406119508
Artikelklass	91P

Beskrivning**Utförande:**

Workstation eLevel – elektrisk, steglös höjdställning. Höjdställning via elektronisk manöverpanel. Manöverpanel med display och minnesfunktion. Vid justering påverkas **hela arbetsplatsens höjd**.

Lackering:

Fotdel antracit RAL 7016, **ej konfigurerbar**.

Lyftpelare av eloxerad aluminium, **ej konfigurerbar**.

Sid- och bakvägg ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd. konfigurerbar**.

OBS!:

- **Om du använder hurtsar som skruvas fast under arbetsskivan måste du tänka på att hurtsarna inte får vara högre än 500 mm.**
- **Varning: Vid uppställning i rad bör glidplåt nr 920350 användas (klämrisk).**

Storlekar med .../2 är monterade med en alternativ lyftenhet. Tekniska data liknar de hos tidigare lyftenheter, små avvikelser. Kontrollpanelen är visuellt annorlunda för dessa storlekar, men funktionellt densamma.

Teknisk beskrivning

Arbetsskiva (djup)	700 mm
Färg ovansida arbetsskiva	ljusgrå
Bredd	2000 mm
Modell	eLevel

Material arbetsskiva	Eterlux
Manöverpanel med display och minnesfunktion	ja
Beläggningstjocklek	2,7 mm
arbetsskiva längd	2000 mm
Serie	Workstation
vikt	93 kg
Djup	800 mm
Ovansida arbetsskiva	Beläggningen är mycket reptålig och värmebeständig
Höjdinställningsområde (arbetsskivans överkant) från – till	700 - 1000 mm
Beläggning arbetsskiva	Eterlux (melamin / fenolharts)
arbetsskiva (tjocklek)	40 mm
Princip för höjdjustering	komplett påbyggnad
Steglös höjdinställning	ja
märkspänning	250 V
Kontakttyp ingång	F
Höjdjustering arbetsplats	700-1000 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
Utförande höjdinställning	elektrisk
plattans tjocklek	40 mm
Höjdutjämning	25 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Arbetsbord

Tillbehör

927620 500/5

Lådhurts 24G åkbar Höjd hurts / Antal utdragslådor 500/5
mm

Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor
400/4

927600 400/4

Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor
200/1

927600 200/1

Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor
300/2

927300 300/2

Datorkåpa 16G höjd 500 mm

927335 500

Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor
500/4

927315 500/4

Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor
400/3

927300 400/3

Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor
500/5

927315 500/5

PC-hållare Typ M

928753 M

Glidplåt för Workstation Lämplig för arbetsstationsdjup
800 mm

920350 800

Bärande stolpar höjd 1362 mm

928010 1362

Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor
300/2

927600 300/2

Multifix Passar för typ 300

928201 300

Bärande stolpar höjd 962 mm

928010 962

Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor
500/3

927315 500/3

Bärande stolpar höjd 481 mm

928010 481

Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor
300/3

927600 300/3

Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor
400/4

927315 400/4

Bärande stolpar höjd 200 mm

928010 200

Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor
400/4

927300 400/4

927600 500/5

Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor
500/5

Tangentbordslåda Typ 1

927341 1

Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor
300/3

927300 300/3