

Garant GRIDLINE

**Workstation eLevel+ med Eterlux-skiva ljus, Längd: 2000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	920024 2000
GTIN	4062406119560
Artikelklass	91P

**Beskrivning****Utförande:**

**Workstation eLevel+** elektrisk, steglös höjdställning. Höjdställning via elektronisk manöverpanel. Manöverpanel med display och minnesfunktion. Vid justering påverkas arbetsskivans höjd. **eLevel+** endast arbetsskivan justeras i höjdlid, resten av arbetsplatsen förblir oförändrad. Bakvägg med integrerad kabelkanal.

**Lackering:**

**Fotdel** antracit RAL 7016, **ej konfigurierbar.**

**Lyftpelare** av eloxerad aluminium, **ej konfigurierbar.**

**Sid- och bakvägg** ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd. konfigurierbar.**

**OBS!:**

- **Om du använder hurtsar som skruvas fast under arbetsskivan måste du tänka på att hurtsarna inte får vara högre än 500 mm.**
- **Varning: Vid uppställning i rad bör glidplåt nr 920350 användas (klämrisk).**

Storlekar med .../2 är monterade med en alternativ lyftenhet. Tekniska data liknar de hos tidigare lyftenheter, små avvikelser. Kontrollpanelen är visuellt annorlunda för dessa storlekar, men funktionellt densamma.

**Teknisk beskrivning**

Manöverpanel med display och minnesfunktion	ja
Arbetskiva (djup)	700 mm

Djup	800 mm
vikt	105 kg
Material arbetsskiva	Eterlux
Serie	Workstation
arbetskiva (tjocklek)	40 mm
Höjdställningsområde (arbetsskivans överkant) från – till	700 - 1000 mm
Steglös höjdställning	ja
Modell	eLevel+
Bredd	2000 mm
Ovansida arbetsskiva	Beläggningen är mycket reptålig och värmebeständig
Beläggningstjocklek	2,7 mm
Princip för höjdjustering	bara med arbetsskiva
Beläggning arbetsskiva	Eterlux (melamin / fenolharts)
Färg ovansida arbetsskiva	ljusgrå
Höjd med bakvägg	1000 mm
arbetskiva längd	2000 mm
märkspänning	250 V
Kontakttyp ingång	F
Höjdjustering arbetsplats	700-1000 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
Utförande höjdställning	elektrisk
plattans tjocklek	40 mm
Höjdutjämning	25 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Arbetsbord

**Tillbehör**

Multifix Passar för typ 300	928201 300
Lådhurts 24G åkbar Höjd hurts / Antal utdragslådor 500/5 mm	927620 500/5
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/3	927600 300/3
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/2	927600 300/2
Bärande stolpar höjd 200 mm	928010 200
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 500/5	927600 500/5
Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor 500/5	927315 500/5
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 400/4	927300 400/4
Tangentbordslåda Typ 1	927341 1
Bärande stolpar höjd 1362 mm	928010 1362
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 400/4	927600 400/4
Glidplåt för Workstation Lämplig för arbetsstationsdjup 800 mm	920350 800
Datorkåpa 16G höjd 500 mm	927335 500
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/3	927300 300/3
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 200/1	927600 200/1
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 400/3	927300 400/3
Bärande stolpar höjd 962 mm	928010 962
Bärande stolpar höjd 481 mm	928010 481
Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor 500/3	927315 500/3

PC-hållare Typ M	928753 M
Låd Hurts 16G åkbar Höjd Hurts mm / Antal utdragslådor 500/4	927315 500/4
Låd Hurts 16G åkbar Höjd Hurts mm / Antal utdragslådor 400/4	927315 400/4
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/2	927300 300/2