

Garant GRIDLINE

Workstation mLevel med mörkgrå Eluplan-skiva, Längd: 2000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	920002 2000
GTIN	4062406119416
Artikelklass	91P

Beskrivning**Utförande:**

Workstation mLevel, arbetsplatsen som anpassar sig till dina behov. Klassisk manuell höjdställning i 25 mm raster genom fotdel med fixeringskruvar. Hela arbetsplatsen justeras. För enkel hantering finns en skala för den exakta arbetshöjden på bordets insida.

Lackering:

Fotdel antracit RAL 7016, **ej konfigurierbar.**

Lyftpelare eloxerad aluminium, **ej konfigurierbar.**

Sid- och bakvägg ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd, konfigurierbar.**

Teknisk beskrivning

Steglös höjdställning	nej
Bredd	2000 mm
Arbetskiva (djup)	700 mm
arbetskiva längd	2000 mm
vikt	80 kg
Material arbetskiva	Eluplan
Beläggning arbetskiva	Eluplan (plast), (linoleumgolv)
Djup	800 mm

Princip för höjdjustering	komplett påbyggnad
Ovansida arbetsskiva	Beläggning antistatisk, mycket reptålig, medelhård, inte ljusäkta
Färg ovansida arbetsskiva	mörkgrå
arbetskiva (tjocklek)	40 mm
Modell	mLevel
Serie	Workstation
Manöverpanel med display och minnesfunktion	nej
Beläggningstjocklek	2 mm
Höjdinställningsområde (arbetsskivans överkant) från – till	750 - 1000 mm
Höjdjustering arbetsplats	750-1000 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
Utförande höjdinställning	mekanisk
plattans tjocklek	40 mm
Höjdutjämning	25 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Arbetsbord

Tillbehör

Bärande stolpar höjd 962 mm	928010 962
Bärande stolpar höjd 481 mm	928010 481
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/3	927600 300/3
Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor 400/4	927315 400/4
Multifix Passar för typ 300	928201 300

PC-hållare Typ M	928753 M
Tangentbordslåda Typ 1	927341 1
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 400/4	927600 400/4
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/3	927300 300/3
Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor 500/5	927315 500/5
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 500/5	927600 500/5
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/2	927600 300/2
Bärande stolpar höjd 1362 mm	928010 1362
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 400/3	927300 400/3
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 400/4	927300 400/4
Datorkåpa 16G höjd 500 mm	927335 500
Lådhurts 24G åkbar Höjd hurts / Antal utdragslådor 500/5 mm	927620 500/5
Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor 500/3	927315 500/3
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 200/1	927600 200/1
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/2	927300 300/2
Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor 500/4	927315 500/4
Bärande stolpar höjd 200 mm	928010 200