

Garant GRIDLINE

Workstation mLevel med mörkgrå Eluplan-skiva, Längd: 1500mm**Beställningsdata**

Ordernummer	920002 1500
GTIN	4062406119300
Artikelklass	91P

Beskrivning**Utförande:**

Workstation mLevel, arbetsplatsen som anpassar sig till dina behov. Klassisk manuell höjdställning i 25 mm raster genom fotdel med fixeringskruvar. Hela arbetsplatsen justeras. För enkel hantering finns en skala för den exakta arbetshöjden på bordets insida.

Lackering:

Fotdel antracit RAL 7016, **ej konfigurerbar.**

Lyftpelare eloxerad aluminium, **ej konfigurerbar.**

Sid- och bakvägg ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd, konfigurerbar.**

Teknisk beskrivning

Djup	800 mm
Beläggningstjocklek	2 mm
Modell	mLevel
Bredd	1500 mm
Manöverpanel med display och minnesfunktion	nej
Serie	Workstation
Arbetskiva (djup)	700 mm
Höjdställningsområde (arbetskivans överkant) från – till	750 - 1000 mm

vikt	70 kg
Beläggning arbetsskiva	Eluplan (plast), (linoleumgolv)
Steglös höjdinställning	nej
Ovansida arbetsskiva	Beläggning antistatisk, mycket reptålig, medelhård, inte ljusäkta
Färg ovansida arbetsskiva	mörkgrå
arbetsskiva längd	1500 mm
arbetsskiva (tjocklek)	40 mm
Material arbetsskiva	Eluplan
Princip för höjdjustering	komplett påbyggnad
Höjdjustering arbetsplats	750-1000 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
Utförande höjdinställning	mekanisk
plattans tjocklek	40 mm
Höjdutjämning	25 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Arbetsbord

Tillbehör

Avläggsskiva, 810 mm effektivt djup Passar för typ 1500	920211 1500
Kanban stomme förmLevel och eLevel+ Djup 400 mm	920201 400
Rullbanor, par Typ 1	920212 1
Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor 500/4	927315 500/4
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/2	927300 300/2

Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 200/1	927600 200/1
Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor 400/4	927315 400/4
Bärande stolpar höjd 962 mm	928010 962
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 400/4	927600 400/4
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/2	927600 300/2
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 500/5	927600 500/5
Datorkåpa 16G höjd 500 mm	927335 500
Bärande stolpar höjd 200 mm	928010 200
PC-hållare Typ M	928753 M
Multifix Passar för typ 300	928201 300
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/3	927600 300/3
Tangentbordslåda Typ 1	927341 1
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 400/3	927300 400/3
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/3	927300 300/3
Bärande stolpar höjd 481 mm	928010 481
Bärande stolpar höjd 1362 mm	928010 1362
Lådhurts 24G åkbar Höjd hurts / Antal utdragslådor 500/5 mm	927620 500/5
Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor 500/5	927315 500/5
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 400/4	927300 400/4
Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor 500/3	927315 500/3