

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel med mörkgrå Eluplan-skiva, Längd: 1500mm**Beställningsdata**

Ordernummer	920012 1500
GTIN	4062406119461
Artikelklass	91P

Beskrivning**Utförande:**

Workstation eLevel – elektrisk, steglös höjdställning. Höjdställning via elektronisk manöverpanel. Manöverpanel med display och minnesfunktion. Vid justering påverkas **hela arbetsplatsens höjd**.

Lackering:

Fotdel antracit RAL 7016, **ej konfigurerbar**.

Lyftpelare eloxerad aluminium, **ej konfigurerbar**.

Sid- och bakvägg ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd, konfigurerbar**.

OBS!:

- **Om du använder hurtsar som skruvas fast under arbetsskivan måste du tänka på att hurtsarna inte får vara högre än 500 mm.**
- **Varning: Vid uppställning i rad bör glidplåt nr 920350 användas (klämrisk).**

Storlekar med .../2 är monterade med en alternativ lyftenhet. Tekniska data liknar de hos tidigare lyftenheter, små avvikelser. Kontrollpanelen är visuellt annorlunda för dessa storlekar, men funktionellt densamma.

Teknisk beskrivning

Manöverpanel med display och minnesfunktion	ja
Djup	800 mm
Serie	Workstation
arbetsskiva (tjocklek)	40 mm

Arbetskiva (djup)	700 mm
Material arbetskiva	Eluplan
Färg ovansida arbetskiva	mörkgrå
Ovansida arbetskiva	Beläggning antistatisk, mycket reptålig, medelhård, inte ljusäkta
Höjdställningsområde (arbetskivans överkant) från – till	700 - 1000 mm
Steglös höjdställning	ja
Beläggningstjocklek	2 mm
vikt	80 kg
Modell	eLevel
arbetskiva längd	1500 mm
Bredd	1500 mm
Princip för höjjustering	komplett påbyggnad
Beläggning arbetskiva	Eluplan (plast), (linoleumgolv)
Kontakttyp ingång	F
märkspänning	250 V
Höjjustering arbetsplats	700-1000 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
Utförande höjdställning	elektrisk
plattans tjocklek	40 mm
Höjdutjämning	25 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Arbetsbord

Tillbehör

920350 800

Glidplåt för Workstation Lämplig för arbetsstationsdjup
800 mm

Datorkåpa 16G höjd 500 mm	927335 500
Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor 400/4	927315 400/4
Bärande stolpar höjd 481 mm	928010 481
Bärande stolpar höjd 200 mm	928010 200
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/2	927300 300/2
Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor 500/5	927315 500/5
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 400/4	927600 400/4
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 400/3	927300 400/3
Bärande stolpar höjd 962 mm	928010 962
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/3	927600 300/3
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 500/5	927600 500/5
Tangentbordslåda Typ 1	927341 1
Lådhurts 24G åkbar Höjd hurts / Antal utdragslådor 500/5 mm	927620 500/5
PC-hållare Typ M	928753 M
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/3	927300 300/3
Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor 500/3	927315 500/3
Bärande stolpar höjd 1362 mm	928010 1362
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/2	927600 300/2
Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor 500/4	927315 500/4
	927300 400/4

Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor
400/4

Multifix Passar för typ 300

928201 300

Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor
200/1

927600 200/1