

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel+ med Eterlux-skiva ljus, Längd: 1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	920024 1000
GTIN	4062406119546
Artikelklass	91P

Beskrivning**Utförande:**

Workstation eLevel+ elektrisk, steglös höjdställning. Höjdställning via elektronisk manöverpanel. Manöverpanel med display och minnesfunktion. Vid justering påverkas arbetsskivans höjd. **eLevel+** endast arbetsskivan justeras i höjdlid, resten av arbetsplatsen förblir oförändrad. Bakvägg med integrerad kabelkanal.

Lackering:

Fotdel antracit RAL 7016, **ej konfigurierbar.**

Lyftpelare av eloxerad aluminium, **ej konfigurierbar.**

Sid- och bakvägg ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd. konfigurierbar.**

OBS!:

- **Om du använder hurtsar som skruvas fast under arbetsskivan måste du tänka på att hurtsarna inte får vara högre än 500 mm.**
- **Varning: Vid uppställning i rad bör glidplåt nr 920350 användas (klämrisk).**

Storlekar med .../2 är monterade med en alternativ lyftenhet. Tekniska data liknar de hos tidigare lyftenheter, små avvikelser. Kontrollpanelen är visuellt annorlunda för dessa storlekar, men funktionellt densamma.

Teknisk beskrivning

Höjdställningsområde (arbetsskivans överkant) från – till	700 - 1000 mm
Arbetsskiva (djup)	700 mm

arbetskiva längd	1000 mm
Serie	Workstation
Manöverpanel med display och minnesfunktion	ja
Bredd	1000 mm
Princip för höjdjustering	bara med arbetskiva
Färg ovansida arbetskiva	ljusgrå
Höjd med bakvägg	1000 mm
vikt	78 kg
Material arbetskiva	Eterlux
Beläggning arbetskiva	Eterlux (melamin / fenolharts)
arbetskiva (tjocklek)	40 mm
Djup	800 mm
Modell	eLevel+
Beläggningstjocklek	2,7 mm
Steglös höjdinställning	ja
Ovansida arbetskiva	Beläggningen är mycket reptålig och värmebeständig
Kontakttyp ingång	F
märkspänning	250 V
Höjdjustering arbetsplats	700-1000 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
Utförande höjdinställning	elektrisk
plattans tjocklek	40 mm
Höjdutjämning	25 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Arbetsbord

Tillbehör

Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 500/5	927600 500/5
Bärande stolpar höjd 200 mm	928010 200
Tangentbordslåda Typ 1	927341 1
Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor 500/5	927315 500/5
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/3	927300 300/3
Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor 500/3	927315 500/3
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 400/4	927300 400/4
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/3	927600 300/3
Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor 500/4	927315 500/4
Bärande stolpar höjd 1362 mm	928010 1362
Datorkåpa 16G höjd 500 mm	927335 500
Multifix Passar för typ 300	928201 300
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/2	927600 300/2
Bärande stolpar höjd 962 mm	928010 962
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 400/4	927600 400/4
Glidplåt för Workstation Lämplig för arbetsstationsdjup 800 mm	920350 800
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 200/1	927600 200/1
Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor 400/4	927315 400/4
	927300 300/2

Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor
300/2

Bärande stolpar höjd 481 mm

928010 481

PC-hållare Typ M

928753 M

Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor
400/3

927300 400/3

Lådhurts 24G åkbar Höjd hurts / Antal utdragslådor 500/5
mm

927620 500/5