

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel med Eterlux-skiva ljus, Längd: 1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	920014 1000
GTIN	4062406119485
Artikelklass	91P

Beskrivning**Utförande:**

Workstation eLevel – elektrisk, steglös höjdställning. Höjdställning via elektronisk manöverpanel. Manöverpanel med display och minnesfunktion. Vid justering påverkas **hela arbetsplatsens höjd**.

Lackering:

Fotdel antracit RAL 7016, **ej konfigurerbar**.

Lyftpelare eloxerad aluminium, **ej konfigurerbar**.

Sid- och bakvägg ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd, konfigurerbar**.

OBS!:

- **Om du använder hurtsar som skruvas fast under arbetsskivan måste du tänka på att hurtsarna inte får vara högre än 500 mm.**
- **Varning: Vid uppställning i rad bör glidplåt nr 920350 användas (klämrisk).**

Storlekar med .../2 är monterade med en alternativ lyftenhet. Tekniska data liknar de hos tidigare lyftenheter, små avvikelser. Kontrollpanelen är visuellt annorlunda för dessa storlekar, men funktionellt densamma.

Teknisk beskrivning

Ovansida arbetsskiva	Beläggningen är mycket reptålig och värmebeständig
Material arbetsskiva	Eterlux
Djup	800 mm

Princip för höjdjustering	komplett påbyggnad
Färg ovansida arbetsskiva	ljusgrå
arbetsskiva längd	1000 mm
Serie	Workstation
Bredd	1000 mm
Steglös höjdinställning	ja
Manöverpanel med display och minnesfunktion	ja
vikt	70 kg
Arbetskiva (djup)	700 mm
arbetskiva (tjocklek)	40 mm
Höjdinställningsområde (arbetsskivans överkant) från – till	700 - 1000 mm
Beläggningstjocklek	2,7 mm
Beläggning arbetsskiva	Eterlux (melamin / fenolharts)
Modell	eLevel
Kontakttyp ingång	F
märkspänning	250 V
Höjdjustering arbetsplats	700-1000 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
Utförande höjdinställning	elektrisk
plattans tjocklek	40 mm
Höjdutjämning	25 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Arbetsbord

Tillbehör

Datorkåpa 16G höjd 500 mm	927335 500
Lådhurts 24G åkbar Höjd hurts / Antal utdragslådor 500/5 mm	927620 500/5
Glidplåt för Workstation Lämplig för arbetsstationsdjup 800 mm	920350 800
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/3	927300 300/3
Multifix Passar för typ 300	928201 300
Bärande stolpar höjd 200 mm	928010 200
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/2	927300 300/2
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/2	927600 300/2
Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor 400/4	927315 400/4
Bärande stolpar höjd 962 mm	928010 962
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 200/1	927600 200/1
Bärande stolpar höjd 481 mm	928010 481
Bärande stolpar höjd 1362 mm	928010 1362
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 400/4	927300 400/4
Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor 500/3	927315 500/3
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 400/4	927600 400/4
PC-hållare Typ M	928753 M
Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor 500/4	927315 500/4
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/3	927600 300/3
Tangentbordslåda Typ 1	927341 1
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 400/3	927300 400/3

Låd Hurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor
500/5

927315 500/5

Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor
500/5

927600 500/5