

Garant GRIDLINE

Workstation mLevel med Eterlux-skiva ljus, Längd: 2000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	920004 2000
GTIN	4062406119447
Artikelklass	91P

Beskrivning**Utförande:**

Workstation mLevel, arbetsplatsen som anpassar sig till dina behov. Klassisk manuell höjdställning i 25 mm raster genom fotdel med fixeringskruvar. Hela arbetsplatsen justeras. För enkel hantering finns en skala för den exakta arbetshöjden på bordets insida.

Lackering:

Fotdel antracit RAL 7016, **ej konfigurerbar.**

Lyftpelare eloxerad aluminium, **ej konfigurerbar.**

Sid- och bakvägg ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd, konfigurerbar.**

Teknisk beskrivning

Arbetskiva (djup)	700 mm
Modell	mLevel
Princip för höjjustering	komplett påbyggnad
Beläggning arbetskiva	Eterlux (melamin / fenolharts)
Färg ovasida arbetskiva	ljusgrå
Manöverpanel med display och minnesfunktion	nej
vikt	80 kg
Steglös höjdställning	nej

arbetskiva längd	2000 mm
Beläggningstjocklek	2,7 mm
Serie	Workstation
Material arbetskiva	Eterlux
Bredd	2000 mm
Djup	800 mm
Ovansida arbetskiva	Beläggningen är mycket reptålig och värmebeständig
Höjdinställningsområde (arbetskivans överkant) från – till	750 - 1000 mm
arbetskiva (tjocklek)	40 mm
Höjdjustering arbetsplats	750-1000 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
Utförande höjdinställning	mekanisk
plattans tjocklek	40 mm
Höjdutjämning	25 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Arbetsbord

Tillbehör

Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/3	927300 300/3
PC-hållare Typ M	928753 M
Tangentbordslåda Typ 1	927341 1
Lådhurts 24G åkbar Höjd hurts / Antal utdragslådor 500/5 mm	927620 500/5
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/3	927600 300/3

Bärande stolpar höjd 962 mm	928010 962
Bärande stolpar höjd 481 mm	928010 481
Bärande stolpar höjd 1362 mm	928010 1362
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 400/3	927300 400/3
Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor 500/4	927315 500/4
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/2	927300 300/2
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 500/5	927600 500/5
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 200/1	927600 200/1
Multifix Passar för typ 300	928201 300
Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor 500/5	927315 500/5
Bärande stolpar höjd 200 mm	928010 200
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/2	927600 300/2
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 400/4	927300 400/4
Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor 400/4	927315 400/4
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 400/4	927600 400/4
Datorkåpa 16G höjd 500 mm	927335 500
Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor 500/3	927315 500/3