

Garant GRIDLINE

**Workstation mLevel med Eterlux-skiva ljus, Längd: 1000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	920004 1000
GTIN	4062406119423
Artikelklass	91P

**Beskrivning****Utförande:**

**Workstation mLevel**, arbetsplatsen som anpassar sig till dina behov. Klassisk manuell höjdställning i 25 mm raster genom fotdel med fixeringsskruvar. Hela arbetsplatsen justeras. För enkel hantering finns en skala för den exakta arbetshöjden på bordets insida.

**Lackering:**

**Fotdel** antracit RAL 7016, **ej konfigurerbar**.

**Lyftpelare** eloxerad aluminium, **ej konfigurerbar**.

**Sid- och bakvägg** ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd, konfigurerbar**.

**Teknisk beskrivning**

Beläggningstjocklek	2,7 mm
Princip för höjdjustering	komplett påbyggnad
Färg ovansida arbetsskiva	ljusgrå
Ovansida arbetsskiva	Beläggningen är mycket reptålig och värmebeständig
Serie	Workstation
Material arbetsskiva	Eterlux
arbetsskiva (tjocklek)	40 mm
arbetsskiva längd	1000 mm

Steglös höjdinställning	nej
Manöverpanel med display och minnesfunktion	nej
vikt	60 kg
Bredd	1000 mm
Höjdinställningsområde (arbetsskivans överkant) från – till	750 - 1000 mm
Arbetsskiva (djup)	700 mm
Beläggning arbetsskiva	Eterlux (melamin / fenolharts)
Modell	mLevel
Djup	800 mm
Höjdjustering arbetsplats	750-1000 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
Utförande höjdinställning	mekanisk
plattans tjocklek	40 mm
Höjdutjämning	25 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Arbetsbord

## Tillbehör

Kanban stomme för mLevel och eLevel+ Djup 400 mm	920201 400
Rullbanor, par Typ 1	920212 1
Avläggsskiva, 810 mm effektivt djup Passar för typ 1000	920211 1000
Multifix Passar för typ 300	928201 300
Bärande stolpar höjd 962 mm	928010 962
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/3	927600 300/3
PC-hållare Typ M	928753 M

Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 400/4	927300 400/4
Lådhurts 24G åkbar Höjd hurts / Antal utdragslådor 500/5 mm	927620 500/5
Bärande stolpar höjd 200 mm	928010 200
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 200/1	927600 200/1
Datorkåpa 16G höjd 500 mm	927335 500
Tangentbordslåda Typ 1	927341 1
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/2	927600 300/2
Bärande stolpar höjd 481 mm	928010 481
Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor 400/4	927315 400/4
Bärande stolpar höjd 1362 mm	928010 1362
Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor 500/5	927315 500/5
Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor 500/3	927315 500/3
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/3	927300 300/3
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 400/3	927300 400/3
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 400/4	927600 400/4
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/2	927300 300/2
Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor 500/4	927315 500/4
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 500/5	927600 500/5