

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel med mörkgrå Eluplan-skiva, Längd: 1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	920012 1000
GTIN	4062406119454
Artikelklass	91P

Beskrivning**Utförande:**

Workstation eLevel – elektrisk, steglös höjdställning. Höjdställning via elektronisk manöverpanel. Manöverpanel med display och minnesfunktion. Vid justering påverkas **hela arbetsplatsens höjd**.

Lackering:

Fotdel antracit RAL 7016, **ej konfigurerbar**.

Lyftpelare eloxerad aluminium, **ej konfigurerbar**.

Sid- och bakvägg ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd, konfigurerbar**.

OBS!:

- **Om du använder hurtsar som skruvas fast under arbetsskivan måste du tänka på att hurtsarna inte får vara högre än 500 mm.**
- **Varning: Vid uppställning i rad bör glidplåt nr 920350 användas (klämrisk).**

Storlekar med .../2 är monterade med en alternativ lyftenhet. Tekniska data liknar de hos tidigare lyftenheter, små avvikelser. Kontrollpanelen är visuellt annorlunda för dessa storlekar, men funktionellt densamma.

Teknisk beskrivning

arbetskiva längd	1000 mm
Djup	800 mm
Beläggningstjocklek	2 mm
Serie	Workstation

Ovansida arbetsskiva	Beläggning antistatisk, mycket reptålig, medelhård, inte ljusäkta
Modell	eLevel
Arbetskiva (djup)	700 mm
arbetskiva (tjocklek)	40 mm
Material arbetsskiva	Eluplan
Princip för höjdjustering	komplett påbyggnad
Steglös höjdinställning	ja
vikt	70 kg
Höjdinställningsområde (arbetsskivans överkant) från – till	700 - 1000 mm
Bredd	1000 mm
Färg ovansida arbetsskiva	mörkgrå
Manöverpanel med display och minnesfunktion	ja
Beläggning arbetsskiva	Eluplan (plast), (linoleumgolvs)
märkspänning	250 V
Kontakttyp ingång	F
Höjdjustering arbetsplats	700-1000 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
Utförande höjdinställning	elektrisk
plattans tjocklek	40 mm
Höjdutjämning	25 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Arbetsbord

Tillbehör

927315 400/4

Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor
400/4

Tangentbordslåda Typ 1

927341 1

Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor
300/3

927600 300/3

Lådhurts 24G åkbar Höjd hurts / Antal utdragslådor 500/5
mm

927620 500/5

Multifix Passar för typ 300

928201 300

Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor
400/3

927300 400/3

Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor
500/5

927315 500/5

PC-hållare Typ M

928753 M

Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor
400/4

927300 400/4

Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor
300/3

927300 300/3

Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor
300/2

927300 300/2

Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor
500/3

927315 500/3

Bärande stolpar höjd 200 mm

928010 200

Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor
300/2

927600 300/2

Datorkåpa 16G höjd 500 mm

927335 500

Bärande stolpar höjd 481 mm

928010 481

Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor
400/4

927600 400/4

Bärande stolpar höjd 962 mm

928010 962

Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor
500/4

927315 500/4

Bärande stolpar höjd 1362 mm

928010 1362

Glidplåt för Workstation Lämplig för arbetsstationsdjup
800 mm

920350 800

Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor
200/1

927600 200/1

Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor
500/5

927600 500/5