

Garant GRIDLINE

Hörnarbetsplats med benställning med ljus Eterlux-skiva, arbetsskiva längd: 1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	920102 1000
GTIN	4062406119584
Artikelklass	91P

Beskrivning**Utförande:**

Hörnarbetsplats för workstation. Höjdinställning i 25 mm-raster genom fotdel med fixeringsskruvar. Med benställning av stålplåt och fyrkantrör, bärförmåga **250 kg**.

Passar till:

Workstation mLevel, eLevel, eLevel+. En elektrisk höjjustering av hörnarbetsplatsen är inte möjlig.

Lackering:

Fotdel antracit RAL 7016 (ej konfigurerbar), **sid- och bakväggar** ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagda**.

OBS!:

Vid en kombination av hörnarbetsplatsen med Workstation eLevel eller eLevel+ är glidplåtar på arbetsstationerna obligatoriska.

Teknisk beskrivning

Färg ovansida arbetsskiva	Ljusgrå
Djup	800 mm
Bredd	1100 mm
arbetsskiva längd	1000 mm

Beläggningstjocklek	2,7 mm
Höjdställningsområde (arbetskvans överkant) från – till	750 - 1000 mm
arbetskiva (tjocklek)	40 mm
Beläggning arbetskiva	Eterlux (melamin / fenolharts)
Ovansida arbetskiva	Beläggningen är mycket reptålig och värmebeständig
Manöverpanel med display och minnesfunktion	nej
Skivans djup	700 mm
Steglös höjdställning	nej
Material arbetskiva	ST-träkärna med Eterlux-beläggning
vikt	80 kg
Arbetskiva (djup)	1000 mm
Princip för höjdjustering	komplett påbyggnad
Serie	Workstation
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Höjdjustering arbetsplats	750-1000 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
Utförande höjdställning	mekanisk
plattans tjocklek	40 mm
Höjdutjämning	25 mm
Höjdställning i raster	25 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Hörnarbetsplats