

Garant GRIDLINE

**Kanban stomme för eLevel, Djup: 400mm****Beställningsdata**

Ordernummer	920202 400
GTIN	4062406119652
Artikelklass	91P

**Beskrivning****Utförande:**

Robust stålörskonstruktion. Gänghylsor i **100 mm-raster** för hyllplan nr 920211. Elektrisk steglös höjdställning för anpassning till Workstation eLevel. Ansluten till egen hissordning via manöverpanelen på Workstation.

**Användningsdata:**

Ständigt materialflöde på arbetsplatsen. För automatisk frammatning av utrustade lagerlådor.

**Passar till:**

Workstation i storlek 1000 och 1500.  
Workstation eLevel nr 920012, 920014, 920016.

**Lackering:**

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd**.

**OBS!:**

är en extraartikel som bara kan beställas tillsammans med en nybeställning i samband med en Workstation eLevel nr 920012, 920014 och nr 920016 storlek 1000 och 1500.

**Teknisk beskrivning**

Djup	400 mm
maximalt antal avläggsskivor	6 st nr 920211

vikt	66,6 kg
höjd från arbetsskiva	700 - 1000 mm
lyftförmåga	250 kg
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Höjdutjämning	25 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Kanban-grundmodul