

Garant GRIDLINE

**Avläggsskiva, 810 mm effektivt djup, Passar för typ: 1000****Beställningsdata**

Ordernummer	920211 1000
GTIN	4062406119669
Artikelklass	91P

**Beskrivning****Utförande:**

Av robust stålplåt. Inställbar i 50 mm raster, kan lutas upp till 40°.

**Lackering:**

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

**Teknisk beskrivning**

vikt	7 kg
inbyggnadshöjd	100 mm
Lutningsvinkel	40 grad
Passar för typ	1000 mm
Djup	810 mm
Bredd	920 mm
Materialtjocklek	1 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	50 kg
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Hylla

## Tillbehör

Rullbanor, par Typ 1

920212 1