


Garant**Elektriskt höjdjusterbar arbetsplats Bärförmåga högst 350 / 300 kg Eluplanskiva mörk, Typ: 1500****Beställningsdata**

Ordernummer	920306 1500
GTIN	4062406119799
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Stomme med lyftenhet och tvärstagningar för stabilisering på sidorna och baktill. 50 mm tjock skiva av mörk Eluplan. Arbetsbord **utan** glidplåtar, uppställning i rad inte möjlig.

Lackering:

Höjdjusterbara fötter svarta, tvärstagningar antracit RAL 7016 **pulverbelagda**.

Rekommendation:

Lätta monteringsarbeten i sittande och stående ställning.

OBS!:

På grund av den största bärförmågan bör enbart åkbara hurtsar användas. Undvik att montera hurtsar under arbetsskivan. Med fler påbyggnadsdelar minskas bärförmågan i motsvarande mån. Levereras komplett monterad.

Teknisk beskrivning

arbetsskiva (tjocklek)	50 mm
Manöverpanel med display och minnesfunktion	ja
Djup	750 mm
Bredd	1500 mm
Höjdställningsområde (arbetsskivans överkant) från – till	610 - 1200 mm

Lyftkapacitet vid kontinuerlig belastning	350 kg
vikt	89 kg
arbetskiva längd	1500 mm
Material arbetskiva	Eluplan mörk
maximal bärförmåga	350 kg
Arbetskiva (djup)	750 mm
lyfthastighet	22 mm/s
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	350 kg
märkspänning	250 V
Kontakttyp ingång	F
Materialtjocklek	1 mm
Utförande höjdinställning	elektrisk
plattans tjocklek	50 mm
Produktslag	Arbetsbord