



Skyddshjälm EuroGuard, Färg: YELLOW



Beställningsdata

Ordernummer	097802 YELLOW
GTIN	4017765057466
Artikelklass	09K

Beskrivning

Utförande:

Lätt skyddshjälm tillverkad av polyeten med hög densitet och **ökad sidstyvhet** tack vare dubbelväggig invändig profil. Lämplig för utomhusbruk och vid låga **temperaturer ned till -20 °C**. Den **stora panndelen** har en anliggningstryckyta på 5 x 5 cm. Med **reglerbar sidoventilation**.

- **Sexpunkts bältesband, höjdinställbart**
- **30 mm Euro Slot-fäste**
- **Svettrem av ekologiskt läder**
- **Rak form med regnränna**
- **Med vridlås**

Användningsdata:

byggindustri, konstruktions- och anläggningsarbeten.

Norm:

DIN EN 397

Passar till:

Hörselkåpor nr 097753; 097756.

Material hjälmskal: HDPE

Breddjustering: Vridlås

Storlek: 53 - 61 cm

vikt: 340 g

Teknisk beskrivning

Breddjustering	Vridlås
Storlek	53 - 61 cm
vikt	340 g
Köldbeständighet	Upp till -20 °C
Färg	YELLOW
Material hjälmskal	HDPE
Produktslag	Skyddshjälm

Tillbehör

Kapselhörselskydd Peltor™ Optime™ hjälmutförande Typ 1	097753 1
Kapselhörselskydd Peltor™ Optime™ hjälmutförande Typ 3	097753 3
Kapselhörselskydd Peltor™ Optime™ hjälmutförande Typ 2	097753 2
Hörselkåpor Typ HELMET	097795 HELMET