

**Garant****Diamantslipstift galvaniskt D126, D, Huvud-Ø: 1,6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	552500 1,6
GTIN	4045197724458
Artikelklass	51E

**Beskrivning****Utförande:**

Precisionsslipade ämnen med **diamantbeläggning**. Mycket hög skärkraft och lång brukstid tack vare **galvanisk nickelbindning**.

**Användningsdata:**

Vid manuell slipning, slipning i industrirobotar, maskiner för invändig rundslipning eller CNC-slipmaskiner för **finslipning** av hål, radier, konturer samt **gradning och fasning**.

För **hårdmetall, teknisk keramik, grå- och segjärn, glas, kol-/glasfiberarmerad plast**.

**Rekommenderade periferihastigheter:** Diamant torr 8-18 m/s, diamant våt 15-25 m/s.

**OBS!:**

Diamantbrynen hittar du från nr 559000; diamantfilar från nr 529150.

**Teknisk beskrivning**

totallängd	40 mm
Formbeskrivning	Cylinder
Huvud-Ø	1,6 mm
Skaft-Ø	3 mm

huvudlängd	4 mm
Slipmedel	Diamant
Slipmedlets beteckning	D
Produktslag	Slipstift

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Hårdmetall (HM)	lämplig	15-20 m/s	
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig	15-20 m/s	
Sten	lämplig	15-20 m/s	
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		