

Garant**Diamantslipstift galvaniskt D126, D, Huvud-Ø: 2,4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	552500 2,4
GTIN	4045197724465
Artikelklass	51E

Beskrivning**Utförande:**

Precisionsslipade ämnen med **diamantbeläggning**. Mycket hög skärkraft och lång brukstid tack vare **galvanisk nickelbindning**.

Användningsdata:

Vid manuell slipning, slipning i industrirobotar, maskiner för invändig rundslipning eller CNC-slipmaskiner för **finslipning** av hål, radier, konturer samt **gradning och fasning**.

För **hårdmetall, teknisk keramik, grå- och segjärn, glas, kol-/glasfiberarmerad plast**.

Rekommenderade periferihastigheter: Diamant torr 8-18 m/s, diamant våt 15-25 m/s.

OBS!:

Diamantbrynen hittar du från nr 559000; diamantfilar från nr 529150.

Teknisk beskrivning

Huvud-Ø	2,4 mm
Formbeskrivning	Cylinder
totallängd	40 mm
Skaft-Ø	3 mm

huvudlängd	4 mm
Slipmedel	Diamant
Slipmedlets beteckning	D
Produktslag	Slipstift

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Hårdmetall (HM)	lämplig	15-20 m/s	
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig	15-20 m/s	
Sten	lämplig	15-20 m/s	
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		