

**Mahr****Kompakt längdmätare, Typ: 1200****Beställningsdata**

Ordernummer	434707 1200
GTIN	4059192054687
Artikelklass	43A

**Beskrivning****Utförande:**

Kompakt hus med högupplösande, kontrastrik TFT-färgskärm. Anslutning för 1 induktiv givare. Steglöst luftningsbar skärm för optimal blickvinkel. Med omkopplingsbar mätriktning. Nät- och batteridrift.

**Funktion:**

- **Dynamiska mätfunktioner: Max, Min, Max-Min**
- **Centrering av visningen till mitten av toleransgränserna**
- **Meny med löseordsspärr**

**Användningsdata:**

Som visarinstrument för induktiva mätgivare, kompatibla med Mahr, för enkla mätuppgifter (+ A, – A). Perfekt för stationär och mobil användning i verkstads- och produktionsmiljö.

**leveransinnehåll:**

Inklusive bruksanvisning och nätadapter (115–230 V, 50–60 Hz).

**Specialtillbehör:**

Datakabel nr 498938.

omkopplingsbar avläsning: mm / tum

datautgång: Digimatic-gränssnitt

datautgång: RS232C-gränssnitt

datautgång: USB-gränssnitt

mätområde:  $\pm 3$  till  $\pm 5000 \mu\text{m}$

Inställbar skalgradering: 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500  $\mu\text{m}$

maximal upplösning: 0,1  $\mu\text{m}$

Längd: 150 mm

Bredd: 130 mm

höjd: 170 mm

## Teknisk beskrivning

Längd	150 mm
Bredd	130 mm
maximal upplösning	0,1 $\mu\text{m}$
höjd	170 mm
vikt	1 kg
Inställbar skalgradering	0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 $\mu\text{m}$
mätområde	$\pm 3$ till $\pm 5000$ $\mu\text{m}$
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Produktslag	Mätvärdesindikator

## Tillbehör

Induktiv längdmätninggivare med kontakt Typ 1300TA	434750 1300TA
Induktiv längdmätninggivare med kontakt Typ 1300MA	434750 1300MA
Digital längdmätninggivare radiell USB Typ GT62	434797 GT62
Anslutningskabel Typ D2	498938 D2
Anslutningskabel Typ USB2	498938 USB2
Induktiv längdmätninggivare Typ 2004M	434760 2004M
Anslutningskabel Typ R2	498938 R2
Induktiv längdmätninggivare Typ 2004T	434760 2004T

Digital längdmätninggivare axiell USB Typ GT61

434795 GT61