

Verktyslådor av stålplåt "Extra", Typ: 5/530



Beställningsdata

Ordernummer	693455 5/530
GTIN	2050001895400
Artikelklass	66K

Beskrivning

Utförande:

Kan låsas med hänglås (nr 085830 och följande). Locket fastsatt med genomgående bandgångjärn.

Extra kraftigt utförande, vissa delar av **0,9 mm stålplåt**.

Lackering:

Lådan pulverbelagd med orange och handtaget med antracitgrå färg.

ytermått längd: 530 mm

ytermått djup: 200 mm

ytermått höjd: 200 mm

Utförande: Femdelad

vikt: 6,3 kg

Teknisk beskrivning

vikt	6,3 kg
ytermått djup	200 mm
ytermått längd	530 mm
Utförande	Femdelad
ytermått höjd	200 mm
Produktslag	Verktygstransportsystem

Tillbehör

Sifferkombinationslås Höljes-Ø 40 mm	085830 40
Precisionscylinderlås med hög bygelolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085875 40
ALUTITAN hänglåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085868 50
Clinderlåssats 4 delar per sats, samma låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085865 40
Precisionscylinderlåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085850 50
Cylinderlås med hög bygelolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085882 40
Cylinderlås standardkvalitetolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085860 50
Precisionscylinderlås med hög bygelsamma låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085876 40
Cylinderlåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085890 50
Sifferkombinationslås Höljes-Ø 40 mm	085885 40
Precisionscylinderlåsamma låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085870 50
Precisionscylinderlåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085855 40
Sifferkombinationslås Höljes-Ø 50 mm	085831 50
Cylinderlås med hög bygelolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085866 40
Cylinderlåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085880 50
Sifferkombinationslås med hög bygel Höljes-Ø 50 mm	085832 50