

## Verktøglåda av stålplåt, Typ: 3/430



### Beställningsdata

Ordernummer	693460 3/430
GTIN	2050001021731
Artikelklass	66K

### Beskrivning

**Utförande:**

Kan låsas med hänglås (nr 085830 och följande). Locket fastsatt med genomgående bandgångjärn.

Av 0,6 mm stålplåt.

**Lackering:**

Lådans alla ytor är pulverbelagda i blått.

### Teknisk beskrivning

vikt	3,3 kg
ytermått djup	200 mm
ytermått längd	430 mm
Utförande	Tredelad
ytermått höjd	150 mm
Produktslag	Verktøgst transportsystem

**Tillbehör**

Cylinderlåssats 4 delar per sats, samma låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085865 40
Cylinderlås med hög bygelolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085866 40
Cylinderlåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085880 50
Sifferkombinationslås med hög bygel Höljes-Ø 50 mm	085832 50
Cylinderlåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085890 50
Precisionscylinderlåssamma låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085870 50
Precisionscylinderlås med hög bygelsamma låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085876 40
Sifferkombinationslås Höljes-Ø 40 mm	085885 40
Cylinderlås standardkvalitetolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085860 50
Cylinderlås med hög bygelolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085882 40
Precisionscylinderlåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085850 50
Precisionscylinderlås med hög bygelolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085875 40
ALUTITAN hänglåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085868 50
Sifferkombinationslås Höljes-Ø 40 mm	085830 40
Sifferkombinationslås Höljes-Ø 50 mm	085831 50
Precisionscylinderlåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085855 40