

**Extra verktygsinsats, Typ: 690****Beställningsdata**

Ordernummer	693475 690
GTIN	8716736002240
Artikelklass	66K

**Beskrivning****Lackering:**RAL 7001 silvergrå **pulverbelagd.**

insatslängd: 660 mm

insatsbredd: 170 mm

insatshöjd: 50 mm

**Teknisk beskrivning**

insatslängd	660 mm
insatsbredd	170 mm
insatshöjd	50 mm
Produktslag	Lagerbox

**Tillbehör**

Cylinderlås med hög bygelolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085882 40
ALUTITAN hänglåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085868 50
Cylinderlås med hög bygelolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085866 40
Precisionscylinderlås med hög bygelolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085875 40

Cylinderlåssats 4 delar per sats, samma låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085865 40
Precisionscylinderlåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085850 50
Sifferkombinationslås Höljes-Ø 40 mm	085885 40
Cylinderlåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085890 50
Precisionscylinderlåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085855 40
Cylinderlås standardkvalitetolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085860 50
Sifferkombinationslås Höljes-Ø 40 mm	085830 40
Precisionscylinderlås med hög bygelsamma låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085876 40
Precisionscylinderlåssamma låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085870 50
Sifferkombinationslås Höljes-Ø 50 mm	085831 50
Cylinderlåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085880 50
Sifferkombinationslås med hög bygel Höljes-Ø 50 mm	085832 50