



Sladdlös cirkelsåg, Typ: M12CCS44



Beställningsdata

Ordernummer	078207 M12CCS44
GTIN	4002395262816
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

Genomdragsstark FUEL™ batteridrivnen cirkelsåg med borstlös POWERSTATE™-motor.

- Kompakt ergonomisk design med knopphandtag.
- Integrerad utsugsstuds för anslutning av utsugssystem.
- Djup- och geringsnitt upp till 50°.
- Robust magnesiumskyddskåpa, pendelkåpa och bottenplatta.

leveransinnehåll:

Inklusive laddare, insexnyckel, 18-tandat HM-sågblad, parallellanslag och transportväska (HD-box).

OBS!:

Passande reservbatterier och starterset finns från nr 073814 och nr 073839. Passande cirkelsågblad finns under nr 078212 storlek 18.

Teknisk beskrivning

sågblads-Ø	140 mm
maximalt varvtal:	3600 min ⁻¹
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
Batterispänning	12 V

maximalt sågdjup 90°	44 mm
sågbladets hål-Ø	20 mm
vikt	2,7 kg
batterikapacitet	4 Ah
tillverkarens beteckning	M12CCS44-402C
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 12 V
förpackning	Systemväska (HD = Heavy Duty)
Utförande	Handcirkelsåg
Antal ingående batterier	2
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Såg

Tillbehör

Batteriladdare Typ M1218FC	073840 M1218FC
Batteriladdare Typ M1218C	073840 M1218C
Litiumjon system M12B4 Batterityp MB12	073815 MB12
HM-sågblad Typ 18	078212 18