



Hylsnyckelsortiment 3/8 tum fyrkant 29 delar, Typ: S



Beställningsdata

Ordernummer	634120 S
GTIN	4013288173928
Artikelklass	63F

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M5 – M12 och för insexskruvar med gänga M4 – M10.

För Phillips- och Pozidriv-skruvar med gänga M2 – M6 och för invändiga Torx®-skruvar med gänga M3,5 – M8.

Material:

Krommolybdenstål, mattförokromat.

Innehåll:

Med omställbart spärrhuvud nr 635295.

leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 9 st

stl 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm

sexkantbits: 5 st nr 675240 storlek 3; 4; 5; 6; 8

BITS för Phillips: 3 st nr 675310 storlek 1/25; 2/25; 3/25

pozidriv-bits: 2 st nr 675320 strl. 1/25; 2/25

BITS för Torx®: 6 st nr 675340 storlek TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

förlängning med snabbskruvhylsa: 1 st 200 mm

förlängning Wobble: 1 st 76 mm

anslutningsdel med snabbväxelchuck: 1 st 3/8 tum fyrkant – 1/4 tum sexkantbitsfäste

spärrskaft (storlek P): 1 st nr 635290 med genomsticksfyrcant
spärrskaft (storlek S): 1 st nr 635295 med omställbart spärrhuvud
Förvaring i: Textilväska med kardborrlås

Teknisk beskrivning

Antal delar	29
Drivprofil	6-kants hylsnyckel
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Drivprofil	Pozidriv skruvmejsel
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Drivprofil	6-kants skruvmejsel
fyrkantsfäste	3/8 tum
Nyckelvidder	metrisk
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	8-19 mm
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel	3-8 mm
tillverkarens beteckning	8100 SB 8
förpackning	Textilväska, kardborrlås
Längd	262 mm
Bredd	120 mm
höjd	57 mm
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX27	675340 TX27
Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm	675310 1/25
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX25	675340 TX25
Bits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm	675320 1/25

Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 6 mm	675240 6
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 5 mm	675240 5
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 3 mm	675240 3
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX15	675340 TX15
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 4 mm	675240 4
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 8 mm	675240 8
Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 3/25 mm	675310 3/25
Bits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm	675320 2/25
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX30	675340 TX30
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX40	675340 TX40
Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm	675310 2/25
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX20	675340 TX20
Precisionsspärrskaft "Zyklop Metal", omställbart, 3/8 tum med utstötare	635295