

JEPSON POWER

**HM-cirkelsågblad Drytec® Ø 230 × 25,4 mm, för INOX, Antal tänder: 48****Beställningsdata**

Ordernummer	078239 48
GTIN	4260052463291
Artikelklass	07E

**Beskrivning****Utförande:**

Hårdmetallbelagt cirkelsågblad för exakta snitt.

- **Arbetssäkerhet: Tunnväggig, vibrationssnål, bullerdämpad.**
- **Mycket lång användningstid.**
- **Höga skärkvaliteter.**
- **Kan efterskärpas fem gånger.**
- **Universellt användbar för stål, plast och icke järnmetaller (inte nr 078236).**

**OBS!:**

Fler specialsågblad t.ex. för aluminium och rostfritt stål kan levereras på förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

Antal tänder	48
tandantalet optimerat för	Universal
sågbredd B	2 mm
passar för	078234 storlek 8230
lämpligt för material	för rostfritt stål

Produktslag

Cirkelsågblad