



Sladdlös LED-strålkastare 0-Version utan batteri, 12 V, Typ: M12TLED



Beställningsdata

Ordernummer	073210 M12TLED
GTIN	4002395380213
Artikelklass	07A

Beskrivning

Utförande:

Robusta litiumjonbatteri-lampor med hög ljusstyrka. Handlampor med justerbart LED-lamphuvud.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Passar till:

Milwaukee 12 V-batterier MB12.

leveransinnehåll:

Sladdlös strålkastare utan batteri och utan laddare.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	M12TLED-0
Batterispänning	12 V
IP-skyddsklass	IP 54
Antal ingående batterier	0

Batterityp	Litiumjon
ljusflöde	120 lm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
svängområde	0 - 90 grad
Produktnamnsattribut	12 V
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 12 V
Produktslag	Arbetsbelysning

Tillbehör

Batteriladdare Typ M1218C	073840 M1218C
Litiumjon system M12B4 Batterityp MB12	073815 MB12
Batteriladdare Typ M1218FC	073840 M1218FC