


3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush typ A Ø 150 mm, BB-ZB, Kornstorlek: 80**Beställningsdata**

Ordernummer	573565 80
GTIN	480112760694
Artikelklass	53M

Beskrivning**Utförande:**

Bristle gjutna specialrengöringsborstar är homogena slipelement med en blandning av precisionsformat keramikkorn och aluminiumoxid och med **utomordentlig användningstid.**

Extremt flexibla och anpassningsbara.

Den **radiella** Bristle Brush består av enskilda segment (ca 1,6 mm bredd).

Med snedställda borst (typ A) för **kraftfull bearbetning.**

Användningsdata:

Observera rotationsriktningen.

För nästan alla material med högsta tänkbara arbets säkerhet. För borttagning av rost, limrester, färg, mindre repor och grader. För övergångar, finisharbeten, polering, rengöring och gradning.

Hål-Ø 25,4 mm med bifogade reducerringar Ø 22,2/19/15,6/12,7 mm. Utbyggbar till valfri bredd med adapter nr 573580. Användning på dubbelslipmaskiner eller på rakslipmaskiner resp. flexibla axlar med hylsdorn nr 556380 strl 1.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	80
Borst-Ø D ₁	150 mm

Färg	gul
Borstbredd	12 mm
maximalt varvtal:	6000 min ⁻¹
Slipmedlets beteckning	Keramik
Produktnamnsattribut	BB-ZB
tillverkarens beteckning	BB-ZB
Produktslag	Rundborste

Tillbehör

Hylsdorn Antal inspända rondeller 1-2	556380 1-2
Utvidgningsadaptersats, 4 delar	573580
Hylsdorn Antal inspända rondeller 1	556380 1