



## Griptång PLUS med rörlig undre käft, totallängd: 230mm



### Beställningsdata

Ordernummer	708901 230
GTIN	3662424019821
Artikelklass	73R

### Beskrivning

#### Utförande:

Enkel och säker att använda. Öppnas snabbt utan ansträngning med **lossningsreglaget** på det undre handtaget. Med stort gripområde och stort gripdjup, snabbinställning i fem lägen och extra fininställning. Undre käft med djupt urtag för fasthållning av U- och vinkelprofiler, rör med mera. Räfflade käftar och extra stabil tångkropp av fjäderstål. Tången är helt förnicklad.

#### Användningsdata:

För säker fasthållning av profiler, platt material och rör. Spännkraften inställbar upp till 10 000 N.

#### Material:

Käftar av krommolybden-vanadinstål; sänksmida.

### Teknisk beskrivning

totallängd	230 mm
käftlängd	40 mm
gripvidd vinkelprofiler	40 mm
gripvidd runda material	80 mm
Produktslag	Griptång