

# AEG

## Tigersågar, Typ: US1300XE



### Beställningsdata

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer  | 078225 US1300XE |
| GTIN         | 4002395197675   |
| Artikelklass | 07A             |

### Beskrivning

#### Utförande:

Kraftfull 1300 W **AEG tigersåg**, perfekt för sågning i trä, plast, metallrör och metallprofiler.

#### leveransinnehåll:

Inklusive transportväska och sågblad

#### OBS!:

Tigersågblad finns från nr 588600.

### Teknisk beskrivning

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| maximala vibrationer enligt EN | 18,5 m/s <sup>2</sup>      |
| tillverkarens beteckning       | US1300XE                   |
| anmärkning                     | FIXTEC                     |
| slaghast.                      | 0 - 2800 min <sup>-1</sup> |
| effektförbrukning              | 1300 W                     |
| slaglängd                      | 30 mm                      |
| vikt                           | 3,8 kg                     |
| förpackning                    | Transportväska             |
| Energiförsörjning              | Nätdriven                  |
| Produktslag                    | Såg                        |

---

**Tillbehör**

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Sats med tigersågblad Beteckning 1122EF  | 588600 1122EF  |
| Sats med tigersågblad Beteckning 922EF   | 588600 922EF   |
| Sats med tigersågblad Beteckning 1155CHM | 588600 1155CHM |
| Sats med tigersågblad Beteckning 922BF   | 588600 922BF   |
| Sats med tigersågblad Beteckning 1122BF  | 588600 1122BF  |
| Sats med tigersågblad Beteckning 922EHM  | 588600 922EHM  |