



Digital 3-punkts innermikrometer IMICRO, mätområde: 17-20mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 428830 17-20 |
| GTIN | 7630041117004 |
| Artikelklass | 45A |

Beskrivning

Utförande:

Digital 3-punkts invändig mikrometer för **mycket exakt mätning** av hål, även vid stora mätdjup. Unik invändig mikrometer enligt Abbes princip (**inget tippningsfel** av första ordningen). Självcentrerande och självuppriktande. Enkel och direkt avläsning via kontrastrik digitaldisplay. Patenterat **CAPA μ -mätsystem**. Mätytorna belagda med titannitrid (TIN) (HV5–2300).

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030, förlängningar nr 428802, datakabel, radiosändare nr 498921, trådlös adapter nr 498924.

OBS!:

Centreringsanordningar för stora mätdjup på begäran.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------------------------------|---------------|
| mätområde | 17 - 20 mm |
| mått a | 3,5 mm |
| standardmätdjup | 72 mm |
| mätdjup med maximal förlängning | 1593 mm |
| felgräns | 0,004 mm |
| avläsning | 0,001 mm |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 |

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Antal ingående batterier | 1 |
| IP-skyddsklass | IP 54 |
| Energiförsörjning | Batteridrivnen |
| Norm | DIN 863 |
| omkopplingsbar avläsning | mm / tum |
| datautgång | Digimatic-gränssnitt |
| datautgång | RS232C-gränssnitt |
| Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge |
| Mätteknik | digital |
| Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren |
| Kalibrering | B6 |
| Produktslag | 3-punkts innermikrometer |

Tjänster

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 20 mm | 022500 20 |
| DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm | 022510 200 |

Tillbehör

| | |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Förlängare för innermikrometer IMICRO Typ 2/150 | 428802 2/150 |
| Förlängare för innermikrometer IMICRO Typ 2/500 | 428802 2/500 |
| Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032 | 081560 CR2032 |
| InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 19 mm | 484030 19 |