


Garant**Fästvals Ø 90×100 mm, Typ: AIR**

Beställningsdata

Ordernummer	568575 AIR
GTIN	4062406119805
Artikelklass	56S

Beskrivning

Utförande:

Fästhål Ø 19 mm med dubbelkilspår.

Pneumatiskt utförande, hårdhetsgraden kan ställas in individuellt. Adapter för cykelpumpar ingår.

Användningsdata:

För fastsättning av minislipband nr 568531 – 568561.

konstruktion: pneumatisk

Färg: svart

Teknisk beskrivning

Färg	svart
konstruktion	pneumatisk
Hårdhetsgrad	AIR
hyls-Ø	90 mm
Valsbredd	100 mm
hål-Ø	19 mm
Produktslag	Satineringsvalshållare

