



## Digital 3-punkts innermikrometer IMICRO, mätområde: 30-35mm



### Beställningsdata

Ordernummer	428830 30-35
GTIN	7630041117035
Artikelklass	45A

### Beskrivning

#### Utförande:

Digital 3-punkts invändig mikrometer för **mycket exakt mätning** av hål, även vid stora mätdjup. Unik invändig mikrometer enligt Abbes princip (**inget tippningsfel** av första ordningen). Självcentrerande och självuppriktande. Enkel och direkt avläsning via kontrastrik digitaldisplay. Patenterat **CAPA  $\mu$ -mätsystem**. Mätytorna belagda med titannitrid (TIN) (HV5–2300).

#### Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

#### Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030, förlängningar nr 428802, datakabel, radiosändare nr 498921, trådlös adapter nr 498924.

#### OBS!:

Centreringsanordningar för stora mätdjup på begäran.

### Teknisk beskrivning

mätdjup med maximal förlängning	1591 mm
standardmätdjup	91 mm
mätområde	30 - 35 mm
mått a	7 mm
felgräns	0,004 mm
avläsning	0,001 mm
Antal ingående batterier	1

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
IP-skyddsklass	IP 54
Energiförsörjning	Batteridriven
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

## Tjänster

Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 50 mm	022500 50
DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200

## Tillbehör

Förlängare för innermikrometer IMICRO Typ 3/500	428802 3/500
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 33 mm	484030 33
Förlängare för innermikrometer IMICRO Typ 3/150	428802 3/150