

Garant**Skaft-cirkulärborste keramikkorn (CER), Ø 20 mm, Kornstorlek: 80****Beställningsdata**

Ordernummer	575022 80
GTIN	4062406120290
Artikelklass	51P

Beskrivning**Utförande:**

Cirkulärborstar med **mycket tät slipborst (full borst)** fastgjuten i plastryggen. **Hög formstabilitet** tack vare borst som stöttar från flera sidor. Mycket lång utslitningstid. 6 mm skaft, fastgjutet.

Nylonborstar med **keramikkornandel**. Aggressivare slipeffekt.

Fördel:

- **Efterbearbetning av arbetsstycke direkt efter bearbetningsprocessen.**
- **Reproducerbara resultat med kontinuerligt frigjorda slipkorn.**
- **Processäkerhet tack vare hög formstabilitet och -noggrannhet.**
- **Snabb och säker montering utan ytterligare tillbehör.**
- **Mycket hög rundgångsnoggrannhet.**

Användningsdata:

På **CNC-fleroperationsmaskiner** och vid **robotanvändning**, rekommenderas vid **våtslipning** med kylsmörjmedel. Bearbetning av plana komponenter: exakt **avgradning, kantrundning, finbearbetning** efter fräsning, **ytfinish** av t.ex. tätnings- och kontaktytor.

OBS!:

Speciella utföranden på begäran.

Teknisk beskrivning

Tillsättning	0,3 (fin) – 2,0 (grov) mm
Kornstorlek	80
Borsttjocklek	1,2 mm
finhetsgrad	grov
matning	800 - 3000 mm/min
Skaftdiameter D _s	6 mm
Produktnamnsattribut	Ø 20 mm
Borst-Ø D ₁	20 mm
Tallriksdiameter D ₂	24 mm
Slipmedel	Keramikkorn (CER)
Slipmedlets beteckning	Keramik
Borstlängd H ₁	25 mm
rekommenderat varvtal	1500 - 2500 min ⁻¹
maximalt varvtal:	4500 min ⁻¹
Produktslag	Cirkulärborste

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	mindre lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		

