

CARTEC

**Virvelblock, Gäng-Ø: M16****Beställningsdata**

Ordernummer	086486 M16
GTIN	8013429800054
Artikelklass	08Y

**Beskrivning****Utförande:**

Skruvbar, 360°-vridbar anslagspunkt för lyft av tunga laster, kullager, 100 % spricktålig, **certifierad enligt DGUV, säkerhetsfaktor 4** i alla riktningar.

**OBS!:****SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.**

Lyftkapacitet WLL SF 4:1: 1,12 t

Hyllplansbredd på bult A: 30 mm

Öglans bredd B: 13 mm

dim C: 46 mm

Bulldiameter D: 38 mm

dim E: 50 mm

**Teknisk beskrivning**

dim E	50 mm
dim C	46 mm
Öglans bredd B	13 mm
Hyllplansbredd på bult A	30 mm

## Datablad

Bulldiameter D	38 mm
Lyftkapacitet WLL SF 4:1	1,12 t
höjd H	105 mm
Gäng-Ø	M16×20
Produktslag	Virvelblock