



Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 35 delar



Beställningsdata

Ordernummer	630335
GTIN	4000896178513
Artikelklass	630

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar / -muttrar med gänga M3 – M8 och för insexskruvar med gänga M4 – M8.

För Pozidriv- och Phillips-skruvar med gänga M2 – M6, spårskruvar med gänga M3 – M5 och för invändiga Torx®-skruvar med gänga M3 – M8.

leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 10 st strl 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Bits C 6,3, för invändig sexkant: 5 st stl 3; 4; 5; 6; 7 mm

Bits, C 6,3 för invändig TORX® med stift: 7 st strl. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Bits, C 6,3, för Phillips: 3 st strl 1; 2; 3

Bits, C 6,3, för Pozidriv: 3 st strl 1; 2; 3

Bits, C 6,3, för spår: 3 st strl 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm

Bitsklinghållare: 1 st 1/4 tum fyrkantinsats– 1/4 tum bitsfäste

Förlängare: 2 st storlek 55 och 101,5 mm

spärrskaft: 1 st

Förvaring i: Plastlåda med ställ/avläggsskål

Teknisk beskrivning

Drivprofil	6-kants skruvmejsel
Drivprofil	Pozidriv skruvmejsel
Drivprofil	Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål
Drivprofil	Spår skruvmejsel
Drivprofil	6-kants hylsnyckel
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Antal delar	35
fyrkantfäste	1/4 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	5,5-14 mm
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel	3-7 mm
förpackning	Plastlåda med ställ/avläggsskål
Längd	180 mm
Bredd	150 mm
höjd	54 mm
Produktslag	hylsnyckel