

CARTEC**Virvelblock, Gäng-Ø: M30**

Beställningsdata

Ordernummer	086486 M30
GTIN	8013429800177
Artikelklass	08Y

Beskrivning

Utförande:

Skruvbar, 360°-vridbar anslagspunkt för lyft av tunga laster, kullager, 100 % spricktålig, **certifierad enligt DGUV, säkerhetsfaktor 4** i alla riktningar.

OBS!:

SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.

Lyftkapacitet WLL SF 4:1: 5,3 t

Hyllplansbredd på bult A: 45 mm

Öglans bredd B: 22 mm

dim C: 65 mm

Bulldiameter D: 75 mm

dim E: 80 mm

Teknisk beskrivning

Öglans bredd B	22 mm
Bulldiameter D	75 mm
Hyllplansbredd på bult A	45 mm
dim E	80 mm

dim C	65 mm
Lyftkapacitet WLL SF 4:1	5,3 t
höjd H	165 mm
Gäng-Ø	M30×35
Produktslag	Virvelblock