

CARTEC**Virvelblock, Gäng-Ø: M24****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 086486 M24 |
| GTIN | 8013429800139 |
| Artikelklass | 08Y |

Beskrivning**Utförande:**

Skruvbar, 360°-vridbar anslagspunkt för lyft av tunga laster, kullager, 100 % spricktålig, **certifierad enligt DGUV, säkerhetsfaktor 4** i alla riktningar.

OBS!:**SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.**

Lyftkapacitet WLL SF 4:1: 3,15 t

Hyllplansbredd på bult A: 40 mm

Öglans bredd B: 18 mm

dim C: 70 mm

Bulldiameter D: 58 mm

dim E: 68 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|-------|
| Bulldiameter D | 58 mm |
| dim C | 70 mm |
| Hyllplansbredd på bult A | 40 mm |
| Öglans bredd B | 18 mm |

| | |
|--------------------------|-------------|
| dim E | 68 mm |
| höjd H | 153 mm |
| Lyftkapacitet WLL SF 4:1 | 3,15 t |
| Gäng-Ø | M24×30 |
| Produktslag | Virvelblock |