

CARTEC**Virvelblock, Gäng-Ø: M20**

Beställningsdata

Ordernummer	086486 M20
GTIN	8013429800092
Artikelklass	08Y

Beskrivning

Utförande:

Skruvbar, 360°-vridbar anslagspunkt för lyft av tunga laster, kullager, 100 % spricktålig, **certifierad enligt DGUV, säkerhetsfaktor 4** i alla riktningar.

OBS!:

SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.

Lyftkapacitet WLL SF 4:1: 2 t
Hyllplansbredd på bult A: 34 mm
Öglans bredd B: 16 mm
dim C: 57 mm
Bulldiameter D: 50 mm
dim E: 61 mm

Teknisk beskrivning

Bulldiameter D	50 mm
dim E	61 mm
Hyllplansbredd på bult A	34 mm
Öglans bredd B	16 mm

dim C	57 mm
höjd H	131 mm
Lyftkapacitet WLL SF 4:1	2 t
Gäng-Ø	M20×30
Produktslag	Virvelblock