

Garant**Elektriskt höjjusterbar arbetsplats Bärförmåga högst 250 / 200 kg Eluplan-skiva mörk, Typ: 1500/S****Beställningsdata**

Ordernummer	920301 1500/S
GTIN	4062406120771
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Stomme med lyftenhet och tvärstagningar för stabilisering på sidorna och baktill. 50 mm tjock skiva av mörk Eluplan. Arbetsbord **med** glidplåtar, uppställning i rad möjlig.

Lackering:

Höjjusterbara fötter svarta, tvärstagningar antracit RAL 7016 **pulverbelagda**.

Rekommendation:

Lätta monteringsarbeten i sittande och stående ställning.

OBS!:

På grund av den största bärförmågan bör enbart åkbara hurtsar användas. Undvik att montera hurtsar under arbetsskivan. Med fler påbyggnadsdelar minskas bärförmågan i motsvarande mån. Levereras komplett monterad.

Teknisk beskrivning

ComfortClose	nej
arbetsskiva (tjocklek)	50 mm
Djup	750 mm
Material arbetsskiva	Eluplan mörk
Manöverpanel med display och minnesfunktion	ja

Lyftkapacitet vid kontinuerlig belastning	250 kg
arbetskiva längd	1500 mm
Bredd	1500 mm
vikt	105 kg
Arbetskiva (djup)	750 mm
maximal bärförmåga	250 kg
Höjdställningsområde (arbetskivans överkant) från – till	720 - 1200 mm
lyfthastighet	38 mm/s
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
Kontakttyp ingång	F
märkspänning	250 V
Materialtjocklek	1 mm
Utförande höjdställning	elektrisk
plattans tjocklek	50 mm
Produktslag	Arbetsbord