


Garant**Perforerad plåt till baksida, passar till arbetsskiva med längd: 1500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	920365 1500
GTIN	4062406120801
Artikelklass	91S

Beskrivning**Utförande:**

Av kantfalsad stålplåt, med □ 9×9 mm i 37 mm raster.

För fastsättning på baksidan av de elektriskt höjdbarbara arbetsplatserna för lätt belastning. De perforerade plåtarna skruvas fast invändigt på baksidans tvärstagning.

Passar till:

Elektriskt höjdbarbara arbetsplatser för lätt belastning nr 920301 – 920306.

leveransinnehåll:

Inklusive fästelement.

Lackering:

Antracit RAL 7016 **pulverbelagd.**

Teknisk beskrivning

Bredd	1245 mm
Djup	70 mm
vikt	7,4 kg
höjd	334 mm
Materialtjocklek	1 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktslag

Bakvägg